



# Perforerade plåtar

## Perforerade plåtar hjälper dig att hålla ordning

Perforerade plåtar är effektiva utrymmesavdelare och samtidigt praktiska förvaringslösningar för verktyg och utrustning. En skärmvägg kan

användas som ljudisolerande avdelare om den förses med perforerade ryggplåtselement med brandsäker isolering.




### Ordning och reda uppskattas

Det går inte att få ordning och upprätthålla den om inte varje verktyg har sin plats. Perforerade plåtar och konsoler ger en praktisk och mångsidig lösning för förvaring av verktyg och utrustning. Våra perforerade plåtprodukter kan antingen monteras direkt på väggen eller på vertikala skenor eller pelare.

### Krokar även för tung belastning

Krokarna tål belastning på upp till 20 kg.





Stålhylor, upphängningsskenor, perforerade rygg- och väggplåtar samt skåp med perforerade plåtar kan monteras på pelarna.





# Perforerade plåtar

## Perforerade rygg- och väggplåtar

De perforerade väggplåtarna monteras direkt på väggen med skruvar. Perforeringens dimensioner: hål 9 x 9 mm, cc 38 mm.



### 1 Perforeddare ryggplåtar

| namn                            | modul | storl. B x H mm | best.nr        |
|---------------------------------|-------|-----------------|----------------|
| Perforeddare ryggplåt           | M500  | 468 x 389       | 861 501-35     |
| Perforeddare ryggplåt           | M750  | 718 x 194       | 861 510-07     |
| Perforeddare ryggplåt           | M750  | 718 x 389       | 861 511-35     |
| Perforeddare ryggplåt           | M750  | 718 x 612       | 861 512-07/-35 |
| Perforeddare ryggplåt, isolerad | M750  | 718 x 612       | 861 701-07/-35 |
| Perforeddare ryggplåt           | M750  | 718 x 1003      | 861 514-07/-35 |
| Perforeddare ryggplåt           | M900  | 871 x 389       | 861 516-35     |
| Perforeddare ryggplåt           | M1000 | 968 x 1003      | 861 535-07     |
| Perforeddare ryggplåt •         | M1350 | 1318 x 389      | 861 521-35     |
| Perforeddare ryggplåt •         | M1500 | 1474 x 389      | 861 526-35     |
| Perforeddare ryggplåt •         | M1800 | 1774 x 389      | 861 531-35     |

### Perforerade väggmonterade väggplåtar

| namn                | storl. B x H mm | best.nr    |
|---------------------|-----------------|------------|
| Perforerad väggplåt | 454 x 988       | 837 369-07 |
| Perforerad väggplåt | 949 x 988       | 837 334-07 |
| Perforerad väggplåt | 949 x 1444      | 837 342-07 |
| Perforerad väggplåt | 949 x 1976      | 837 350-07 |

Monteras direkt på väggen med skruvar.

### 2 Ryggplåtar

| namn       | modul | storl. B x H mm | best.nr        |
|------------|-------|-----------------|----------------|
| Ryggplåt • | M500  | 468x389         | 861 541-35     |
| Ryggplåt   | M750  | 718x194         | 861 550-35     |
| Ryggplåt   | M750  | 718x389         | 861 551-35     |
| Ryggplåt   | M750  | 718x612         | 861 552-07/-35 |
| Ryggplåt   | M900  | 871x389         | 861 556-35     |



1



2



#### Färgkoden ingår i beställningsnumret.

Den anges på slutet efter bindestrecket  
(t. ex. 860 804-**35**) eller i mitten  
(t. ex. 100/40/200 C 334 **07** 000).

• = ej lager produkt



## Skärmväggar

Skärmväggarna finns i 750-modul och kan förses med samtliga M750-tillbehör som finns illustrerade med början på sidan 30. Skärmarna kan användas

som utrymmesavdelare De skyddar även mot buller. Tillgängliga kombinationer har perforerade ryggplåtar på båda sidor och en sida är isolerad.

### Skärmväggar

| namn                   | storl. B x D x H mm | best.nr      |
|------------------------|---------------------|--------------|
| Grundsektion, T-fötter | 780 x 60 x 1850     | C 520 07 101 |
| Förlängningsdel, T-fot | 750 x 560 x 1850    | C 520 07 102 |
| Förlängningsdel, L-fot | 750 x 310 x 1850    | C 520 07 103 |
| Förlängningsdel, I-fot | 750 x 60 x 1850     | C 520 07 104 |

Innehåller 6 perforerade ryggplåtar, 3 st./sida.

Grundsektionen inkluderar två fötter.

Förlängningsdelen inkluderar en fot.

### Lista över komponenter

| namn                                | storl. B x D x H mm | best.nr        |
|-------------------------------------|---------------------|----------------|
| T-fot                               | 1850                | 836 516-35     |
| L-fot                               | 1850                | 836 532-35     |
| I-fot                               | 1850                | 836 597-35     |
| Stabilitetsstag                     | 750                 | 835 838-35     |
| Vinkelfäste, par                    |                     | 847 615-51     |
| Perforerad ryggplåt M750            | 718 x 17 x 612      | 861 512-07/-35 |
| Perforerad ryggplåt M750, isolerad* | 718 x 17 x 612      | 861 701-07/-35 |
| Övre list                           | 718 x 65            | 851 907-07     |


Väggmodulen kräver två stabilitetsstag.

\* Isoleringsmaterialet består av polyeterskum.

Samtliga M750-tillbehör kan användas till skärmväggen.

### Färgkoden ingår i beställningsnumret.

Den anges på slutet efter bindestrecket  
(t. ex. 860 804-**35**) eller i mitten  
(t. ex. 100/40/200 C 334 **07** 000).



## Förvaringsjätten

Sovellas förvaringsjätten tar endast upp 2 m<sup>2</sup> golvyta och ger 16 m<sup>2</sup> förvaringsyta. Den behöver inte fästas i golvet då den står stadigt på egen hand. Det sitter ett hjul på plåtens nedre del för att den lätt ska kunna dras ut. Bärkraften är 100 kg/plåt. Maximalt 10 plåtar kan monteras på förvaringsjätten.

### Förvaringsjätten

| namn                       | storl. B x D x H mm | best.nr    |
|----------------------------|---------------------|------------|
| Förvaringsjätten, 4 plåtar | 1025 x 1035 x 2125  | 830 518-07 |
| Extraplåt                  | 15 x 949 x 1976     | 830 682-07 |





# Perforerade plåtar

## Sovella krokarna

Vårt sortiment inkluderar mer än 50 olika krokarna för effektiv förvaring och hantering av verktyg. Samtliga krokarna kan enkelt monteras på våra perforerade plåtar.



R1



R2



R3



R10



R13

### Krok R1

| namn    | L   | Ø | max last kg | best.nr    |
|---------|-----|---|-------------|------------|
| Krok R1 | 30  | 3 | 10          | 853 207-51 |
| Krok R1 | 50  | 4 | 10          | 853 208-51 |
| Krok R1 | 50  | 6 | 10          | 853 241-51 |
| Krok R1 | 80  | 6 | 10          | 853 209-51 |
| Krok R1 | 100 | 4 | 8           | 853 210-51 |
| Krok R1 | 100 | 6 | 10          | 853 211-51 |
| Krok R1 | 150 | 4 | 4           | 853 212-51 |
| Krok R1 | 150 | 6 | 10          | 853 213-51 |
| Krok R1 | 200 | 4 | 2           | 853 214-51 |
| Krok R1 | 200 | 6 | 6           | 853 215-51 |
| Krok R1 | 300 | 6 | 3           | 853 216-51 |
| Krok R1 | 300 | 8 | 8           | 853 217-51 |

L = Kroklängd, mm

Samtliga beställningsnummer inkluderar 5 krokarna.

### Krok R2

| namn    | L   | Ø | A  | max last kg | best.nr    |
|---------|-----|---|----|-------------|------------|
| Krok R2 | 33  | 3 | 17 | 10          | 853 218-51 |
| Krok R2 | 43  | 4 | 25 | 10          | 853 219-51 |
| Krok R2 | 43  | 4 | 40 | 10          | 853 220-51 |
| Krok R2 | 100 | 6 | 25 | 10          | 853 221-51 |
| Krok R2 | 150 | 4 | 15 | 6           | 853 222-51 |
| Krok R2 | 150 | 6 | 25 | 10          | 853 223-51 |
| Krok R2 | 200 | 6 | 25 | 10          | 853 224-51 |

L = Kroklängd, mm

A = fritt avstånd, mm

Samtliga beställningsnummer inkluderar 5 krokarna.

### Krok R3

| namn    | L  | Ø | max last kg | best.nr    |
|---------|----|---|-------------|------------|
| Krok R3 | 10 | 6 | 10          | 853 225-51 |
| Krok R3 | 50 | 6 | 10          | 853 226-51 |

L = Kroklängd, mm

Samtliga beställningsnummer inkluderar 5 krokarna.

### Krok R10

| namn     | L  | A  | max last kg | best.nr    |
|----------|----|----|-------------|------------|
| Krok R10 | 28 | 9  | 10          | 853 227-51 |
| Krok R10 | 33 | 17 | 10          | 853 228-51 |

L = Kroklängd, mm

A = fritt avstånd, mm




Samtliga beställningsnummer inkluderar 5 krokarna.

### Krok R13

| namn     | L   | Ø | max last kg | best.nr    |
|----------|-----|---|-------------|------------|
| Krok R13 | 157 | 3 | 1           | 853 229-51 |

L = Kroklängd, mm

Samtliga beställningsnummer inkluderar 5 krokarna.



## Krok R16

| namn     | L  | max last kg | best.nr    |
|----------|----|-------------|------------|
| Krok R16 | 20 | 10          | 831 514-51 |
| Krok R16 | 46 | 10          | 831 506-51 |

L = Kroklängd, mm

Samtliga beställningsnummer inkluderar 1 krok.

## Krok R19

| namn     | Ø  | best.nr    |
|----------|----|------------|
| Krok R19 | 13 | 853 231-51 |
| Krok R19 | 19 | 853 232-51 |
| Krok R19 | 22 | 853 233-51 |

Samtliga beställningsnummer inkluderar 5 krokar.

## Krok R21

| namn     | L   | Ø  | best.nr    |
|----------|-----|----|------------|
| Krok R21 | 220 | 12 | 831 646-51 |

L = Kroklängd, mm

Samtliga beställningsnummer inkluderar 1 krok.

## Krok R24

| namn     | L   | Ø  | best.nr    |
|----------|-----|----|------------|
| Krok R24 | 65  | 17 | 831 700-51 |
| Krok R24 | 80  | 26 | 831 719-51 |
| Krok R24 | 100 | 42 | 852 167-51 |

L = Kroklängd, mm

Samtliga beställningsnummer inkluderar 1 krok.

## Krok R26

| namn     | L   | max last kg | best.nr    |
|----------|-----|-------------|------------|
| Krok R26 | 160 | 10          | 838 896-51 |

L = Kroklängd, mm

Samtliga beställningsnummer inkluderar 1 krok.

## Krok R29

| namn     | L  | max last kg | best.nr    |
|----------|----|-------------|------------|
| Krok R29 | 40 | 5           | 853 234-51 |
| Krok R29 | 60 | 5           | 853 235-51 |
| Krok R29 | 80 | 10          | 853 236-51 |

L = Kroklängd, mm

Samtliga beställningsnummer inkluderar 5 krokar.

## Krok R30

| namn     | L  | Ø | max last kg | best.nr    |
|----------|----|---|-------------|------------|
| Krok R30 | 35 | 4 | 20          | 853 237-51 |
| Krok R30 | 85 | 6 | 20          | 853 238-51 |

L = Kroklängd, mm

Samtliga beställningsnummer inkluderar 5 krokar.

## Krok R33

| namn     | H  | Ø  | best.nr    |
|----------|----|----|------------|
| Krok R33 | 30 | 90 | 832 162-51 |

H = höjd mm

Samtliga beställningsnummer inkluderar 1 krok.



# Perforerade plåtar



R35



R37



R41



R42



R43




R46



R47



R48



## Krok R35

| namn     | L  | A  | best.nr    |
|----------|----|----|------------|
| Krok R35 | 17 | 35 | 853 239-51 |
| Krok R35 | 17 | 55 | 853 240-51 |

L = Kroklängd, mm

A = fritt avstånd, mm

Samtliga beställningsnummer inkluderar 5 krokar.

## Krok R37

| namn     | Ø  | max last kg | best.nr    |
|----------|----|-------------|------------|
| Krok R37 | 40 | 10          | 831 433-51 |
| Krok R37 | 60 | 10          | 831 441-51 |
| Krok R37 | 80 | 10          | 831 603-51 |

Samtliga beställningsnummer inkluderar 1 krok.

## Krok R41

| namn     | L   | best.nr    |
|----------|-----|------------|
| Krok R41 | 556 | 838 357-51 |

L = Kroklängd, mm

Samtliga beställningsnummer inkluderar 1 krok.

## Krok R42

| namn     | L   | best.nr    |
|----------|-----|------------|
| Krok R42 | 238 | 838 365-51 |

L = Kroklängd, mm

Samtliga beställningsnummer inkluderar 1 krok.

## Krok R43

| namn     | L   | best.nr    |
|----------|-----|------------|
| Krok R43 | 238 | 838 373-51 |

L = Kroklängd, mm

Samtliga beställningsnummer inkluderar 1 krok.

## Krok R46

| namn     | L   |                                                                    | best.nr    |
|----------|-----|--------------------------------------------------------------------|------------|
| Krok R46 | 112 | för plastbehållare 806207 och 806211                               | 831 794-51 |
| Krok R46 | 634 | upphängningsskena för sex plastbehållare 806207 och 806211 betyder | 839 086-51 |

L = Kroklängd, mm

Samtliga beställningsnummer inkluderar 1 krok.

## Krok R47

| namn     | L x D     | max last kg | best.nr    |
|----------|-----------|-------------|------------|
| Krok R47 | 350 x 120 | 4           | 831 654-35 |

Samtliga beställningsnummer inkluderar 1 krok.

## Krok R48

| namn     | B x D x H      | best.nr    |
|----------|----------------|------------|
| Krok R48 | 240 x 70 x 465 | 838 380-51 |

Samtliga beställningsnummer inkluderar 1 krok.

## Pappersrulleställ

| namn              | L   | best.nr    |
|-------------------|-----|------------|
| Pappersrulleställ | 300 | 854 043-35 |

L = max. rullbredd i mm



**Boxhållare**



**Förvaringsbox**



**Pärmfack**

## Annan utrustning

| namn                           | stör.<br>B x D x H mm | max.<br>last kg | best.nr    |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------|------------|
| Boxhållare för fyra plockboxar | 456 x 165 x 48        | 5               | 854 042-35 |
| Förvaringsbox                  | 410 x 155 x 90        | 4               | 854 041-35 |
| Pärmfack                       | 466 x 90 x 240        | 4               | 854 040-35 |

## Kroksatser

Färdiga kroksatser hjälper dig att komma igång. Välj de krokar som passar dina behov bäst bland följande kroksatser:

- Kroksats 1** Lätt grundsats
- Kroksats 2** Grundsats för handverktyg
- Kroksats 3** Kroksats för perforerat skåp
- Kroksats 4** Komplet sats för handverktyg
- Kroksats 5** Kroksats för tunga verktyg i perforerat skåp



## Kroksatser

| Kroksatser                |      |      |     | Kroksatser |            |            |            |            |
|---------------------------|------|------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|
| Krokar som ingår i satsen |      |      |     | sats 1     | sats 2     | sats 3     | sats 4     | sats 5     |
| L mm                      | Ø mm | A mm |     | 855 001-51 | 855 002-51 | 855 003-51 | 855 004-51 | 855 005-51 |
| R1                        | 30   | 3    |     |            | 5          | 15         | 10         | 10         |
| R1                        | 50   | 4    |     | 5          | 5          |            | 10         | 10         |
| R1                        | 100  | 6    |     |            |            |            |            | 10         |
| R2                        | 33   | 3    | 17  | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          |
| R2                        | 43   | 4    | 25  |            |            |            | 5          | 5          |
| R2                        | 43   | 4    | 40  |            |            |            |            | 5          |
| R10                       | 28   |      | 9   |            |            |            |            | 5          |
| R10                       | 33   |      | 17  |            |            |            |            | 5          |
| R19                       |      | 13   |     |            |            |            | 5          | 5          |
| R19                       |      | 19   |     | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          |
| R19                       |      | 22   |     |            | 5          |            |            | 5          |
| R21                       | 220  | 12   |     |            | 1          |            |            | 1          |
| R24                       | 80   | 26   |     |            | 1          | 5          | 7          | 3          |
| R24                       | 100  | 42   |     |            |            | 1          | 2          | 3          |
| R29                       | 60   |      |     |            | 5          |            |            | 5          |
| R30                       | 35   | 4    |     | 5          | 5          | 35         | 40         | 10         |
| R33                       | 30   | 90   |     |            | 1          | 1          | 2          | 1          |
| R35                       | 17   |      | 35  |            | 5          |            | 5          | 5          |
| R35                       | 17   |      | 55  |            |            |            |            | 5          |
| R37                       |      | 60   |     |            | 1          |            | 3          | 3          |
| R42                       | 35   |      | 238 |            | 1          | 1          | 1          | 1          |
| R43                       | 42   |      | 238 |            |            | 1          |            |            |
| Antal                     |      |      |     | 20         | 45         | 69         | 100        | 107        |